


H4,0/22T ZH OR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Version	Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, Orange
Référence	9018590000
Type	H4,0/22T ZH OR SV
GTIN (EAN)	4008190272654
Qté.	100 Pièce
Emballage	Multisachet

H4,0/22T ZH OR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Nº de certificat (cULus)	E499744

Dimensions et poids

Poids net	0.57 g
-----------	--------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts doubles, couleur orange	Version	Embout double
--------------------------	---------------------------------	---------	---------------

Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1) 3.5 mm	Longueur de la surface des contacts (L2) 12 mm
Largeur de la collerette (B) 5.2 mm	Hauteur de la collerette (A) 9 mm
Epaisseur de la collerette plastique (S2) 0.5 mm	L1 en mm 22.00 mm
Section de raccordement du conducteur, AWG 12 AWG, max.	Epaisseur des douilles métalliques (S1) 0.2 mm
Longueur de dénudage 15 mm	Section de raccordement du conducteur 4 mm ²
Couleur Telemecanique	

H4,0/22T ZH OR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin

