

H0,25/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pour conducteurs 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10)

Matériau E-Cu, étamé

Tolérances selon DIN 46228 partie 1

- En vrac en sachet plastique

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 5 mm, 5 mm, Non
Référence	9018910000
Type	H0,25/5
GTIN (EAN)	4008 190068134
Qté.	1000 Pièce
Emballage	en vrac

H0,25/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E499744

Dimensions et poids

Poids net	0.02 g
-----------	--------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts nus	Version	Norme
--------------------------	-------------	---------	-------

Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1)	0.8 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	5 mm
Diamètre de la collerette (D2)	1.6 mm	L1 en mm	5.00 mm
Section de raccordement du conducteur, AWG 24 AWG, max.		Longueur de dénudage	5 mm
Section de raccordement du conducteur	0.25 mm ²		

Fiche de données

H0,25/5

Dessins

