


H0,75/12D GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, gris
Référence	9019030000
Type	H0,75/12D GR
GTIN (EAN)	4008 190127787
Qté.	500 Pièce
Emballage	en vrac

H0,75/12D GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E499744

Dimensions et poids

Poids net	0.07 g
-----------	--------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts isolés couleur grise	Version	Norme
--------------------------	------------------------------	---------	-------

Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1)	1.2 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	6 mm
Diamètre de la collerette (D2)	2.8 mm	Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0.25 mm
L1 en mm	12.00 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG 18	AWG, max.
Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0.15 mm	Désignation militaire	T 20A 004 A
Longueur de dénudage	8 mm	Section de raccordement du conducteur	0.75 mm ²
Couleur	DIN		

Dessins

Dessin

