## H0,75/18D GR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, gris
Référence	<u>9019060000</u>
Туре	H0,75/18D GR
GTIN (EAN)	4008190049560
Qté.	500 Pièce
Emballage	en vrac

## H0,75/18D GR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

#### **Agréments**

Agréments









ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Nº de certificat (cULus)	E499744

#### **Dimensions et poids**

Poids net 0.1 g

#### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

ETIM 6.0	EC00005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC00005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

#### Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts isolés couleur	Version	Norme
	arico		

#### **Embouts**

Diamètre de la surface des contacts (D1) 1.2 mm		Longueur de la surface des con	Longueur de la surface des contacts (L2) 12 mm	
Diamètre de la collerette (D2)	2.8 mm	Epaisseur de la collerette plastique (S2) 0.25 mm		
L1 en mm	18.00 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG 18 AWG, max.		
Epaisseur des douilles métalliques (S1)	0.15 mm	Désignation militaire	T 20A 007 A	
Longueur de dénudage	14 mm	Section de raccordement du co	Section de raccordement du conducteur 0.75 mm²	
Couleur	DIN			

Niveau du catalogue / Dessins

## H0,75/18D GR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Dessins**

#### **Dessin**

