H1,5/18D SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, noir
Référence	<u>9019140000</u>
Туре	H1,5/18D SW
GTIN (EAN)	4008190046026
Qté.	500 Pièce
Emballage	en vrac

H1,5/18D SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments









ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Nº de certificat (cULus)	E499744

Dimensions et poids

Poids net 0.13 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 6.0	EC00005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC00005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts isolés, couleur	Version	Norme
	noire		

Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1) 1.7 mm		Longueur de la surface des coi	Longueur de la surface des contacts (L2) 12 mm	
Diamètre de la collerette (D2)	3.5 mm	Epaisseur de la collerette plastique (S2) 0.25 mm		
L1 en mm	18.00 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG 16 AWG, max.		
Epaisseur des douilles métalliques	(S1) 0.15 mm	Désignation militaire	T 20A 014 A	
Longueur de dénudage	15 mm	Section de raccordement du conducteur 1.5 mm²		
Couleur	DIN			

Niveau du catalogue / Dessins

H1,5/18D SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin

