


H2,5/15D BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- en vrac en sachet plastique
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, bleu
Référence	9019160000
Type	H2,5/15D BL
GTIN (EAN)	4008190028732
Qté.	500 Pièce
Emballage	en vrac

H2,5/15D BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Nº de certificat (cULus)	E499744

Dimensions et poids

Poids net	0.14 g
-----------	--------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embut isolé couleur bleue	Version	Norme
--------------------------	---------------------------	---------	-------

Embut

Diamètre de la surface des contacts (D1)	2.2 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	8 mm
Diamètre de la collerette (D2)	4.2 mm	Epaisseur de la collerette plastique (S2)	0.25 mm
L1 en mm	15.00 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG 14 AWG, max.	
Epaisseur des douilles métalliques (S1)	0.15 mm	Désignation militaire	T 20A 017 A
Longueur de dénudage	10 mm	Section de raccordement du conducteur	2.5 mm ²
Couleur	DIN		

H2,5/15D BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin

