Fiche de données

H35,0/32D R



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Embout, Norme, 19 mm, 18 mm, Rouge		
9019320000		
H35,0/32D R		
4008190111847		
50 Pièce		
en vrac		

Niveau du catalogue / Dessins

H35,0/32D R



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments			
 Agréments			
ROHS	Conforme		
UL File Number Search	Site Web UL		
Nº de certificat (cULus)	E499744		
Dimensions et poids			
Poids net	1.4 g		
Conformité environnementale			
Comornite environnementale	au produit		
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids		
Classifications			
ETIM 0.0	F00000F	ETIM 7.0	F00000F
ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		
Caractéristiques techniques			
Description de l'article	Embouts isolés, couleur rouge	Version	Norme
Embouts			
Diamètre de la surface des contacts (D1)8.3 mm	Longueur de la surface des con	tacts (L2) 18 mm
Diamètre de la collerette (D2)	12.7 mm	Epaisseur de la collerette plasti	que (S2) 0.4 mm
L1 en mm	32.00 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG 2 AWG, max.	
Epaisseur des douilles métalliques (S1)	0.2 mm	Désignation militaire	T 20A 032 A
Longueur de dénudage	19 mm	Section de raccordement du co	onducteur 35 mm²
Couleur	DIN		

Niveau du catalogue / Dessins

Fiche de données



Dassins



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins	
	Dessin