H0,75/14D GR SV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris
Référence	9019410000
Туре	H0,75/14D GR SV
GTIN (EAN)	4008190164096
Qté.	500 Pièce
Emballage	Multisachet

H0,75/14D GR SV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



	O DOILE	
ROHS	Conforme	
UL File Number Search	Site Web UL	
Nº de certificat (cULus)	E499744	

Dimensions et poids

Poids net 0.1 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC00005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts isolés couleur	Version	Norme
	arica		

Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1) 1.2 mm		Longueur de la surface des cor	Longueur de la surface des contacts (L2)8 mm	
Diamètre de la collerette (D2) 2.8 mm		Epaisseur de la collerette plastique (S2) 0.25 mm		
L1 en mm	14.00 mm	Section de raccordement du conducteur,AWG 18 AWG, max.		
Epaisseur des douilles métalliques	(S1) 0.15 mm	Désignation militaire	T 20A 005 A	
Longueur de dénudage	10 mm	Section de raccordement du co	Section de raccordement du conducteur 0.75 mm²	
Couleur	DIN			

Niveau du catalogue / Dessins

H0,75/14D GR SV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin

