

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Pince à couper, dénuder et sertir les embouts en bande

- Couper
- Dénudage
- Sertissage
- entraînement automatique
- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manœuvre
- Travail rationnel : un seul outil pour préparer le câble d'où gain de temps
- Seules les bandes d'embouts liés Weidmüller, contenant chacune 50 pièces, peuvent être utilisées. L'utilisation d'embouts conditionnés en rouleaux peut entraîner des dysfonctionnements.

#### Informations générales de commande

| Version    | Outils à couper, à dénuder et à sertir, Outil de ser-<br>tissage pour embouts, 0.5mm², 2.5mm², Sertis- |
|------------|--|
|            | sage trapézoïdal   |
| Référence  | <u>9020000000</u>  |
| Туре       | STRIPAX PLUS 2.5   |
| GTIN (EAN) | 4008190067267  |
| Qté.       | 1 Pièce  |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

| Dimen |  |  |
|-------|--|--|
|       |  |  |
|       |  |  |

| Largeur   | 210 mm   | Largeur (pouces) | 8.2677 inch |
|-----------|----------|------------------|-------------|
| Poids net | 248.63 g |                  |             |

#### Conformité environnementale du produit

| Statut de conformité RoHS | Non affecté                          |
|---------------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC                | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                      | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

#### Classifications

| ETIM 6.0    | EC002109    | ETIM 7.0    | EC002109    |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002109    | ETIM 9.0    | EC002109    |
| ETIM 10.0   | EC002109    | ECLASS 9.0  | 21-04-37-06 |
| ECLASS 9.1  | 21-04-37-06 | ECLASS 10.0 | 21-04-37-06 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-37-06 | ECLASS 12.0 | 21-04-37-06 |
| ECLASS 13.0 | 21-04-37-06 | ECLASS 14.0 | 21-04-37-06 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-37-06 |             |             |

#### Caractéristiques techniques

| Description de l'article | Presse | Version | mécanique, sans       |
|--------------------------|--------|---------|-----------------------|
|                          |        |         | compartiment amovible |

#### **Description du contact**

| Type de contact                | Cosses tubulaires en<br>bandes | Section du conducteur max. AWG | AWG 14              |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Section du conducteur min. AWG | AWG 20                         | Plage de sertissage, max.      | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Plage de sertissage, min       | 0.5 mm <sup>2</sup>            |                                |                     |

### Données de l'outil - sertissage

| Section de l'embout, max.  | 2.5 mm <sup>2</sup>    | Section de l'embout, min. | 0.5 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|
| Type de sertissage/-profil | Sertissage trapézoïdal |                           |                     |




#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com


# **Dessins**



### **Exemple d'utilisation**



## **Exemple d'utilisation**



### **Exemple d'utilisation**





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Accessoires**

#### Accessoires / pièces de rechange



Pince à couper, dénuder et sertir les embouts en bande

- Couper
- Dénudage
- Sertissage
- entraînement automatique
- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manœuvre
- Travail rationnel : un seul outil pour préparer le câble d'où gain de temps
- Seules les bandes d'embouts liés Weidmüller, contenant chacune 50 pièces, peuvent être utilisées. L'utilisation d'embouts conditionnés en rouleaux peut entraîner des dysfonctionnements.

#### Informations générales de commande

| Туре       | ERSATZMESSER STRIPAX PL | Version             |
|------------|-------------------------|---------------------|
| Référence  | 9050340000              | Spare cutting blade |
| GTIN (EAN) | 4008190350949           |                     |
| Qté.       | 5 ST                    |                     |
| Туре       | ERTE AIME SPX P II      | Version             |
| Référence  | <u>2917160000</u>       | Cutting blade       |
| GTIN (EAN) | 4099986548121           |                     |
| Qté.       | 1 ST                    |                     |

#### **Embouts reliés**



- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

#### Informations générales de commande

| Туре       | H0,5/14 OR BD | Version                            |
|------------|---------------|------------------------------------|
| Référence  | 9004270000    | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Orange |
| GTIN (EAN) | 4008190091774 |                                    |
| Qté.       | 500 ST        |                                    |
| Туре       | H0,5/14D W BD | Version                            |
| Référence  | 9004280000    | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc  |
| GTIN (EAN) | 4008190162627 |                                    |
| Qté.       | 500 ST        |                                    |
| Туре       | H0,5/14T W BD | Version                            |
| Référence  | 9021930000    | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc  |
| GTIN (EAN) | 4008190262402 |                                    |
| Qté.       | 500 ST        |                                    |

# Fiche de données

## **STRIPAX PLUS 2.5**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessoires

| <b>T</b>   | 110.75 /14.14/55 | V. ·                                   |
|------------|------------------|--|
| Туре       | H0,75/14 W BD    | Version                                |
| Référence  | 9004290000       | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc      |
| GTIN (EAN) | 4008190006778    |  |
| Qté.       | 500 ST           |  |
| Туре       | H0,75/14D GR BD  | Version                                |
| Référence  | 9004300000       | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris       |
| GTIN (EAN) | 4008190154837    |  |
| Qté.       | 500 ST           |  |
| Туре       | H0,75/14T HBL BD | Version                                |
| Référence  | 9004310000       | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Bleu clair |
| GTIN (EAN) | 4008190179298    |  |
| Qté.       | 500 ST           |  |
| Туре       | H1,0/14 GE BD    | Version                                |
| Référence  | 9004320000       | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, jaune      |
| GTIN (EAN) | 4008190167523    |  |
| Qté.       | 500 ST           |  |
| Туре       | H1,0/14D R BD    | Version                                |
| Référence  | 9004330000       | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge      |
| GTIN (EAN) | 4008190047498    |  |
| Qté.       | 500 ST           |  |
| Туре       | H1,0/14T R BD    | Version                                |
| Référence  | 9021950000       | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge      |
| GTIN (EAN) | 4008190262747    |  |
| Qté.       | 500 ST           |  |
| Туре       | H1,5/14 R BD     | Version                                |
| Référence  | 9004340000       | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge      |
| GTIN (EAN) | 4008190080723    |  |
| Qté.       | 500 ST           |  |
| Туре       | H1,5/14D SW BD   | Version                                |
| Référence  | 9004350000       | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, noir       |
| GTIN (EAN) | 4008190005474    |  |
| Qté.       | 500 ST           |  |
| Туре       | H1,5/14T SW BD   | Version                                |
| Référence  | 9021960000       | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, noir       |
| GTIN (EAN) | 4008190262389    |  |
| Qté.       | 500 ST           |  |
| Туре       | H2,5/14D BL BD   | Version                                |
| Référence  | 9004360000       | Embout, Norme, 12 mm, 8 mm, bleu       |
| GTIN (EAN) | 4008190083397    |  |
| Qté.       | 500 ST           |  |
| Туре       | H2,5/14T GR BD   | Version                                |
| Référence  | 9004370000       | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris       |
| GTIN (EAN) | 4008190052508    |  |
| Qté.       | 500 ST           |  |
|            |                  |  |




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Accessoires**

#### Accessoires / pièces de rechange



Pince à couper, dénuder et sertir les embouts en bande

- Couper
- Dénudage
- Sertissage
- entraînement automatique
- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manœuvre
- Travail rationnel : un seul outil pour préparer le câble d'où gain de temps
- Seules les bandes d'embouts liés Weidmüller, contenant chacune 50 pièces, peuvent être utilisées. L'utilisation d'embouts conditionnés en rouleaux peut entraîner des dysfonctionnements.

#### Informations générales de commande

| Туре              | ERSATZMESSER STRIPAX PL       | Version               |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Référence         | 9050340000                    | Spare cutting blade   |
| GTIN (EAN)        | 4008190350949                 |                       |
| Qté.              | 5 ST                          |                       |
| _                 |                               |                       |
| Type              | ERTE AIME SPX P II            | Version               |
| Type<br>Référence | ERTE AIME SPX P II 2917160000 | Version Cutting blade |
|                   |                               |                       |