

H0,25/10T GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller

Informations générales de commande

| | |
|------------|----------------------------------|
| Version | Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, jaune |
| Référence | 9021010000 |
| Type | H0,25/10T GE |
| GTIN (EAN) | 4008190109103 |
| Qté. | 500 Pièce |
| Emballage | en vrac |

H0,25/10T GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E499744

Dimensions et poids

Poids net 0.04 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Caractéristiques techniques

| Description de l'article | Embouts isolés, couleur jaune | Version | Norme |
|--------------------------|-------------------------------|---------|-------|
|--------------------------|-------------------------------|---------|-------|

Embouts

| | | | |
|--|----------------------|---|---------------|
| Diamètre de la surface des contacts (D1) | 0.8 mm | Longueur de la surface des contacts (L2) | 6 mm |
| Diamètre de la collerette (D2) | 1.8 mm | Épaisseur de la collerette plastique (S2) | 0.25 mm |
| L1 en mm | 10.00 mm | Section de raccordement du conducteur, AWG 24 AWG, max. | |
| Épaisseur des douilles métalliques (S1) | 0.15 mm | Longueur de dénudage | 8 mm |
| Section de raccordement du conducteur | 0.25 mm ² | Couleur | Telemecanique |

Dessins

Dessin

