


## H0,75/18T HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

|            |   |
|------------|---|
| Version    | Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, Bleu clair |
| Référence  | <a href="#">9021060000</a>              |
| Type       | H0,75/18T HBL                           |
| GTIN (EAN) | 4008190071158                           |
| Qté.       | 500 Pièce                               |
| Emballage  | en vrac                                 |

## H0,75/18T HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Agréments

#### Agréments



|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| ROHS                     | Conforme                    |
| UL File Number Search    | <a href="#">Site Web UL</a> |
| Nº de certificat (cULus) | E499744                     |

### Dimensions et poids

|           |        |
|-----------|--------|
| Poids net | 0.11 g |
|-----------|--------|

### Conformité environnementale du produit

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

### Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

### Caractéristiques techniques

| Description de l'article | Embutis isolés, couleur bleu clair | Version | Norme |
|--------------------------|------------------------------------|---------|-------|
|--------------------------|------------------------------------|---------|-------|

### Embutis

|  |                      |   |               |
|--|----------------------|---|---------------|
| Diamètre de la surface des contacts (D1) | 1.2 mm               | Longueur de la surface des contacts (L2)                | 12 mm         |
| Diamètre de la collerette (D2)           | 2.8 mm               | Epaisseur de la collerette plastique (S2)               | 0.25 mm       |
| L1 en mm                                 | 18.00 mm             | Section de raccordement du conducteur, AWG 18 AWG, max. |               |
| Epaisseur des douilles métalliques (S1)  | 0.15 mm              | Longueur de dénudage                                    | 14 mm         |
| Section de raccordement du conducteur    | 0.75 mm <sup>2</sup> | Couleur   | Telemecanique |

### H0,75/18T HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Dessin

