


### H2,5/15T GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- en vrac en sachet plastique
- code couleur DIN
- autre code couleur

#### Informations générales de commande

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Version    | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris |
| Référence  | <a href="#">9021070000</a>       |
| Type       | H2,5/15T GR                      |
| GTIN (EAN) | 4008190128944                    |
| Qté.       | 500 Pièce                        |
| Emballage  | en vrac                          |

## H2,5/15T GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Agréments

#### Agréments



|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| ROHS                     | Conforme                    |
| UL File Number Search    | <a href="#">Site Web UL</a> |
| Nº de certificat (cULus) | E499744                     |

### Dimensions et poids

|           |       |
|-----------|-------|
| Poids net | 0.1 g |
|-----------|-------|

### Conformité environnementale du produit

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

### Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

### Caractéristiques techniques

| Description de l'article | Embutis isolés couleur grise | Version | Norme |
|--------------------------|------------------------------|---------|-------|
|--------------------------|------------------------------|---------|-------|

### Embutis

|  |                     |   |               |
|--|---------------------|---|---------------|
| Diamètre de la surface des contacts (D1) | 2.2 mm              | Longueur de la surface des contacts (L2)                | 8 mm          |
| Diamètre de la collerette (D2)           | 4.2 mm              | Epaisseur de la collerette plastique (S2)               | 0.25 mm       |
| L1 en mm                                 | 15.00 mm            | Section de raccordement du conducteur, AWG 14 AWG, max. |               |
| Epaisseur des douilles métalliques (S1)  | 0.15 mm             | Longueur de dénudage                                    | 10 mm         |
| Section de raccordement du conducteur    | 2.5 mm <sup>2</sup> | Couleur   | Telemecanique |

### H2,5/15T GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Dessin

