H2,5/25T GR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- en vrac en sachet plastique
- code couleur DIN
- · autre code couleur

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, gris
Référence	9021090000
Туре	H2,5/25T GR
GTIN (EAN)	4008190060916
Qté.	500 Pièce
Emballage	en vrac

H2,5/25T GR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Longueur de la surface des contacts (L2) 18 mm Epaisseur de la collerette plastique (S2) 0.25 mm

Section de raccordement du conducteur, AWG 14

20 mm

Telemecanique

AWG, max.

Couleur

Longueur de dénudage

Caractéristiques techniques

Agréments	(I) LISTER OF	ending		
ROHS	Conforme	50,502 9		
UL File Number Search	Site Web UL			
Nº de certificat (cULus)	E499744			
Dimensions et poids				
Poids net	0.24 g			
Conformité environnem	entale du produit			
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption			
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids			
Classifications				
ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005	
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005	
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01	
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01	
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01	
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01	
ECLASS 15.0	27-40-02-01			
Caractéristiques technic	lues			
Caractoriotiques testimi				

Diamètre de la surface des contacts (D1)2.2 mm

Epaisseur des douilles métalliques (S1) 0.15 mm

Section de raccordement du conducteur 2.5 mm²

4.2 mm 25.00 mm

Diamètre de la collerette (D2)

L1 en mm

Niveau du catalogue / Dessins

H2,5/25T GR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin

