


### H6,0/26T GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

#### Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, vert
Référence	<b>9021140000</b>
Type	H6,0/26T GN
GTIN (EAN)	4008190022501
Qté.	100 Pièce
Emballage	en vrac

**H6,0/26T GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Caractéristiques techniques****Agréments****Agréments**

ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Site Web UL</a>
Nº de certificat (cULus)	E499744

**Dimensions et poids**

Poids net	0.5 g
-----------	-------

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

**Classifications**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Caractéristiques techniques**

Description de l'article	Embouts isolés, couleur verte	Version	Norme
--------------------------	-------------------------------	---------	-------

**Embouts**

Diamètre de la surface des contacts (D1)	3.5 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	18 mm
Diamètre de la collerette (D2)	6.3 mm	Epaisseur de la collerette plastique (S2)	0.3 mm
L1 en mm	26.00 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG 10 AWG, max.	
Epaisseur des douilles métalliques (S1)	0.2 mm	Longueur de dénudage	20 mm
Section de raccordement du conducteur	6 mm <sup>2</sup>	Couleur	Telemecanique

### H6,0/26T GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Dessin

