

H0,25/10T GE SV


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- code couleur Weidmüller
- en multisachet (5 x 100 pièces)

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, jaune
Référence	9021210000
Type	H0,25/10T GE SV
GTIN (EAN)	4008 190045555
Qté.	500 Pièce
Emballage	Multisachet

H0,25/10T GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Poids net	0.06 g
-----------	--------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts isolés, couleur jaune	Version	Norme
--------------------------	-------------------------------	---------	-------

Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1)	0.8 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	6 mm
Diamètre de la collerette (D2)	1.8 mm	Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0.25 mm
L1 en mm	10.00 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG 24	AWG, max.
Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0.15 mm	Longueur de dénudage	8 mm
Section de raccordement du conducteur	0.25 mm ²	Couleur	Telemecanique

Dessins

Dessin

