


## H0,5/14T W BD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Similaire à l'illustration



- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

### Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc
Référence	<a href="#">9021930000</a>
Type	H0,5/14T W BD
GTIN (EAN)	4008190262402
Qté.	500 Pièce
Emballage	En bande

**H0,5/14T W BD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Caractéristiques techniques****Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensions et poids**

Poids net	0.07 g
-----------	--------

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

**Classifications**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Caractéristiques techniques**

Description de l'article	Embutis reliés en bande, couleur blanche	Version	Norme
--------------------------	---	---------	-------

**Embutis**

Diamètre de la surface des contacts (D1) 1 mm	Longueur de la surface des contacts (L2) 8 mm
Diamètre de la collerette (D2)	Epaisseur de la collerette plastique (S2) 0.25 mm
L1 en mm	Section de raccordement du conducteur, AWG 20 AWG, max.
Epaisseur des douilles métalliques (S1) 0.15 mm	Longueur de dénudage 10 mm
Section de raccordement du conducteur 0.5 mm <sup>2</sup>	Couleur Telemecanique

## H0,5/14T W BD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Dessin

