


## H1,5/14T SW BD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Similaire à l'illustration



- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

### Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, noir
Référence	<a href="#">9021960000</a>
Type	H1,5/14T SW BD
GTIN (EAN)	4008190262389
Qté.	500 Pièce
Emballage	En bande

## H1,5/14T SW BD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Poids net	0.1 g
-----------	-------

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

## Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts reliés en bande, couleur noire	Version	Norme
--------------------------	--	---------	-------

## Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1)	1.7 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	8 mm
Diamètre de la collerette (D2)	3.9 mm	Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0.25 mm
L1 en mm	15.00 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG	16 AWG, max.
Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0.15 mm	Longueur de dénudage	10 mm
Section de raccordement du conducteur	1.5 mm <sup>2</sup>	Couleur	Telemecanique

Dessins

Dessin

