

CUTFIX 8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Pour la découpe automatique à longueur de fils individuels
- Grande précision de répétition grâce à un entraînement par servomoteur à courant continu
- Interface de commande de la machine de coupe à longueur via un PC compatible IBM

Informations générales de commande

Version	Cutting machine
Référence	9023100000
Type	CUTFIX 8
GTIN (EAN)	4032248143184
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2025-01-06T00:00:00+01:00
Produit de remplacement	CUTFIX PRO

CUTFIX 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	360 mm	Profondeur (pouces)	14.1732 inch
Hauteur	470 mm	Hauteur (pouces)	18.5039 inch
Largeur	385 mm	Largeur (pouces)	15.1575 inch
Poids net	20289 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Classifications

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

Machines automatiques de coupe à longueur

Puissance de raccordement	0.12 kW	Correction de longueur	Correction de glissement en mm programmable pour chaque article électrique
Présélection de la quantité max.	Code quantité des pièces modifiable	Entraînement	
Mémoire	jusqu'à 200 opérations de découpe	Clavier	Entry and functions keypad
Vitesse d'avancée max	1,5 m/s	Affichage des indicateurs	Affichage LCD
Présélection des longueurs max.	999999 mm	Présélection des longueurs	1 mm
Interface	USB 1.1	Logiciel	pour échange de données avec ordinateur compatible IBM
Passage (diamètre max.)	Diamètre extérieur 8 mm	Raccordement électrique	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
Conducteurs individuels souples/rigides	max. 10 mm ² / max. 2,5 mm ²		

CUTFIX 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Accessoires / Pièces de rechange



- Pour la découpe automatique à longueur de fils individuels
- Grande précision de répétition grâce à un entraînement par servomoteur à courant continu
- Interface de commande de la machine de coupe à longueur via un PC compatible IBM

Informations générales de commande

Type	ATR CTF	Version
Référence	1428560000	Accessoires, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118232899	
Qté.	1 ST	
Type	ATM CTF	Version
Référence	1428570000	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118232790	
Qté.	1 ST	
Type	AIMESA V CUTFIX	Version
Référence	9054740000	Accessoires, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4032248104512	
Qté.	1 ST	
Type	DOPPELZAHNRIEMEN VORSCH...	Version
Référence	9054750000	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4032248104529	
Qté.	1 ST	
Type	ZAHNRIEMENVORSCHUBMOTC	Version
Référence	9054760000	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4032248104536	
Qté.	1 ST	