

CRIMPFIX LS PZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

Informations générales de commande

Version	Machine automatique à dénuder et à sertir
Référence	9025300000
Type	CRIMPFIX LS PZ3
GTIN (EAN)	4008 190380335
Qté.	1 Pièce

CRIMPFIX LS PZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conformance

Dimensions et poids

Profondeur	330 mm	Profondeur (pouces)	12.9921 inch
Hauteur	460 mm	Hauteur (pouces)	18.1102 inch
Largeur	390 mm	Largeur (pouces)	15.3543 inch
Poids net	35000 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Classifications

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

Machines automatiques de dénudage/sertissage

Plage de dénudage	0,5 - 2,5 mm ² (~ AWG 20-14)	Entraînement	Électro-pneumatique
Cadence	env. 1 s	Section de l'embout, max.	2.5 mm ²
Section de l'embout, min.	0.5 mm ²	Longueur de sertissage	6/8/10 mm
Consommables	Cosses non fixées	Longueur embout	12/14/16 mm
Raccordement air comprimé	5 - 5,5 bars	Raccordement électrique	100-240 V / 50/60 Hz / 110 VA