

H-BOX 4,0-16,0QMM DIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Boîte remplie d'embouts isolés:

- Au code couleur Weidmüller
- Code couleur DIN

Informations générales de commande

Version	Assortiment d'embouts, Boîte, Couleur: DIN
Référence	9025400000
Type	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN
GTIN (EAN)	4008 19034 1596
Qté.	1 Pièce
Emballage	Boîte

H-BOX 4,0-16,0QMM DIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Hauteur	40 mm	Hauteur (pouces)	1.5748 inch
Diamètre	92 mm	Poids net	68.64 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	(2)Wire-end ferrule
--------------------------	---------------------

Embouts

Couleur	DIN
---------	-----

H-BOX 4,0-16,0QMM DIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H4,0/18D GR	Version	
Référence	9019190000	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, gris	
GTIN (EAN)	4008190141349		
Qté.	500 ST		

Section nominale du conducteur 6,0 mm²



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H6,0/20D GE	Version	
Référence	9019220000	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, jaune	
GTIN (EAN)	4008190151607		
Qté.	100 ST		

Section nominale du conducteur 10,0 mm²



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H10,0/22D R	Version	
Référence	9019240000	Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, Rouge	
GTIN (EAN)	4008190075385		
Qté.	100 ST		


H-BOX 4,0-16,0QMM DIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Section nominale du conducteur 16,0 mm²



16 mm²

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H16,0/22D BL	Version	
Référence	9019260000	Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, bleu	
GTIN (EAN)	4008190125806		
Qté.	100 ST		