



Boîte remplie d'embouts isolés:

- Au code couleur Weidmüller
- Code couleur DIN

Informations générales de commande

Version	Assortiment d'embouts, Boîte, Couleur: Weidmüller
Référence	9025410000
Type	H-BOX 0,14-0,75QMM
GTIN (EAN)	4008 19034 1602
Qté.	1 Pièce
Emballage	Boîte

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Hauteur	25 mm	Hauteur (pouces)	0.9842 inch
Diamètre	92 mm	Poids net	40.48 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embout
--------------------------	--------

Embouts

Couleur	Weidmüller
---------	------------


H-BOX 0,14-0,75QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Section nominale du conducteur 0,14 mm²



- code couleur Weidmüller
- en multisachet (5 x 100 pcs.)

Informations générales de commande

Type	H0,14/10 GR SV	Version	
Référence	9005180000	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, gris	
GTIN (EAN)	4008190859909		
Qté.	500 ST		

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller

Informations générales de commande

Type	H0,25/10 HBL	Version	
Référence	9025740000	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, Bleu clair	
GTIN (EAN)	4008190092054		
Qté.	500 ST		
Type	H0,34/10 TK	Version	
Référence	9025750000	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, turquoise	
GTIN (EAN)	4008190105365		
Qté.	500 ST		
Type	H0,5/14 OR	Version	
Référence	0690700000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Orange	
GTIN (EAN)	4008190015770		
Qté.	500 ST		
Type	H0,75/14 W	Version	
Référence	0462900000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc	
GTIN (EAN)	4008190033248		
Qté.	500 ST		