

### H-BOX 0,14-0,75QMM



Boîte remplie d'embouts isolés:

- Au code couleur Weidmüller
- Code couleur DIN

#### Informations générales de commande

|            |   |
|------------|---|
| Version    | Assortiment d'embouts, Boîte, Couleur: Weidmüller |
| Référence  | <a href="#">9025410000</a>                        |
| Type       | H-BOX 0,14-0,75QMM                                |
| GTIN (EAN) | 4008190341602                                     |
| Qté.       | 1 Pièce   |
| Emballage  | Boîte   |

**H-BOX 0,14-0,75QMM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Caractéristiques techniques****Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Dimensions et poids**

|          |       |                  |             |
|----------|-------|------------------|-------------|
| Hauteur  | 25 mm | Hauteur (pouces) | 0.9842 inch |
| Diamètre | 92 mm | Poids net        | 40.48 g     |

**Conformité environnementale du produit**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

**Classifications**

|              |             |             |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0     | EC000524    | ETIM 9.0    | EC000524    |
| ETIM 10.0    | EC000524    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECCLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

**Caractéristiques techniques**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Description de l'article | Embout |
|--------------------------|--------|

**Embutts**

|         |            |
|---------|------------|
| Couleur | Weidmüller |
|---------|------------|


## H-BOX 0,14-0,75QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### Section nominale du conducteur 0,14 mm<sup>2</sup>



- code couleur Weidmüller
- en multisachet (5 x 100 pcs.)

### Informations générales de commande

|            |                            |                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Type       | H0,14/10 GR SV             | Version                         |
| Référence  | <a href="#">9005180000</a> | Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, gris |
| GTIN (EAN) | 4008190859909              |                                 |
| Qté.       | 500 ST                     |                                 |

### conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller

### Informations générales de commande

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Type       | H0,25/10 HBL               | Version                               |
| Référence  | <a href="#">9025740000</a> | Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, Bleu clair |
| GTIN (EAN) | 4008190092054              |                                       |
| Qté.       | 500 ST                     |                                       |
| Type       | H0,34/10 TK                | Version                               |
| Référence  | <a href="#">9025750000</a> | Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, turquoise  |
| GTIN (EAN) | 4008190105365              |                                       |
| Qté.       | 500 ST                     |                                       |
| Type       | H0,5/14 OR                 | Version                               |
| Référence  | <a href="#">0690700000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Orange    |
| GTIN (EAN) | 4008190015770              |                                       |
| Qté.       | 500 ST                     |                                       |
| Type       | H0,75/14 W                 | Version                               |
| Référence  | <a href="#">0462900000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc     |
| GTIN (EAN) | 4008190033248              |                                       |
| Qté.       | 500 ST                     |                                       |