


**BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126, forme E6,3 pour raccordement direct sur machine Embouts plats DIN 5264, emmanchement 1/4" E6,3 DIN 3126

**Informations générales de commande**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Version    | Accessoires, Insert de tournevis |
| Référence  | <a href="#">9025590000</a>       |
| Type       | BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39            |
| GTIN (EAN) | 4008190151935                    |
| Qté.       | 10 Pièce                         |

**BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Dimensions et poids**

|           |       |                  |             |
|-----------|-------|------------------|-------------|
| Largeur   | 39 mm | Largeur (pouces) | 1.5354 inch |
| Poids net | 3.7 g |                  |             |

**Conformité environnementale du produit**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003864    | ETIM 9.0    | EC003864    |
| ETIM 10.0   | EC003864    | ECLASS 14.0 | 21-04-42-04 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-42-04 |             |             |

**Caractéristiques techniques**

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Description de l'article | Embout avec lame à ergot |
|--------------------------|--------------------------|

**Outils à couper**

|                        |                                     |                          |        |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------|
| Largeur de la lame (B) | 4 mm                                | Epaisseur de la lame (A) | 0.8 mm |
| Forme                  | E 6.3 DIN 3126, avec pointe, Fendue | longueur de la lame      | 39 mm  |

**Tournevis électrique**

|       |        |
|-------|--------|
| Poids | 5.52 g |
|-------|--------|