


H0,34/12 TK SV



- en multisachet (5 x 100 pièces)
- code couleur Weidmüller

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, turquoise
Référence	9025790000
Type	H0,34/12 TK SV
GTIN (EAN)	4008190121174
Qté.	500 Pièce
Emballage	Multisachet

H0,34/12 TK SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Poids net	0.06 g
-----------	--------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts isolés couleur turquoise	Version	Norme
--------------------------	----------------------------------	---------	-------

Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1) 0.8 mm	Longueur de la surface des contacts (L2) 8 mm
Diamètre de la collerette (D2) 2 mm	Epaisseur de la collerette plastique (S2) 0.25 mm
L1 en mm 12.00 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG 22 AWG, max.
Epaisseur des douilles métalliques (S1) 0.15 mm	Longueur de dénudage 10 mm
Section de raccordement du conducteur 0.34 mm ²	Couleur Weidmueller

Dessins

Dessin

