

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Kits de sertissage

# Informations générales de commande

| Version    | Assortiment de sertissage, Pince à sertir: PZ 4, |
|------------|--------------------------------------------------|
|            | Outil à dénuder: STRIPAX, Plage de sertissage,   |
|            | min.: 0.5, Couleur: Weidmüller                   |
| Référence  | 9025800000                                       |
| Туре       | CRIMP-SET PZ 4                                   |
| GTIN (EAN) | 4008190145156                                    |
| Qté.       | 1 Pièce                                          |
| Emballage  | Boîte plastique                                  |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

# **Dimensions et poids**

| Profondeur | 261 mm    | Profondeur (pouces) | 10.2756 inch |
|------------|-----------|---------------------|--------------|
| Hauteur    | 57 mm     | Hauteur (pouces)    | 2.2441 inch  |
| Largeur    | 338 mm    | Largeur (pouces)    | 13.3071 inch |
| Poids net  | 1728.66 g |                     |              |

# Conformité environnementale du produit

| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption              |
|---------------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC                | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                      | 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028 |

#### Classifications

| ETIM 6.0    | EC000524    | ETIM 7.0    | EC000524    |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000524    | ETIM 9.0    | EC000524    |
| ETIM 10.0   | EC000524    | ECLASS 9.0  | 27-40-02-18 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-02-18 | ECLASS 10.0 | 27-40-02-18 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-02-18 | ECLASS 12.0 | 27-40-02-18 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-02-18 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-18 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-18 |             |             |

# Caractéristiques techniques

| Description de l'article | Set incluant outil à sertir<br>jusqu'à 4 mm², outil à<br>dénuder et embouts selon<br>les codes de couleur |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Weidmüller                                                                                                |

#### **Assortiments**

| Plage de sertissage, max. | 4 mm <sup>2</sup> | Plage de sertissage, min. | 0.5 mm <sup>2</sup> |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| Emballage                 | Boîte plastique   | Outil à dénuder           | STRIPAX             |
| Pince à sertir            | PZ 4              | Couleur                   | Weidmüller          |
| Nombre d'AEH              | 3000 pcs.         |                           |                     |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Accessoires**

#### conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- · autre code couleur

#### Informations générales de commande

| Туре                                    | H0,75/14 W                                          | Version                                    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Référence                               | 0462900000                                          | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc          |
| GTIN (EAN)                              | 4008190033248                                       |                                            |
| Qté.                                    | 500 ST                                              |                                            |
| Туре                                    | H1,0/14 GE                                          | Version                                    |
| Référence                               | 0463000000                                          | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, jaune          |
| GTIN (EAN)                              | 4008190024697                                       |                                            |
| Qté.                                    | 500 ST                                              |                                            |
|                                         |                                                     |                                            |
| Туре                                    | H1,5/14 R                                           | Version                                    |
| Type<br>Référence                       | H1,5/14 R<br>0463100000                             | Version Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge  |
|                                         |                                                     |                                            |
| Référence                               | 0463100000                                          |                                            |
| Référence<br>GTIN (EAN)                 | 0463100000<br>4008190065089                         |                                            |
| Référence<br>GTIN (EAN)<br>Qté.         | 0463100000<br>4008190065089<br>500 ST               | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge          |
| Référence<br>GTIN (EAN)<br>Oté.<br>Type | 0463100000<br>4008190065089<br>500 ST<br>H0,5/14 OR | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge  Version |

# Outils



- Outils à dénuder avec réglage automatique
- Pour conducteurs souples et rigides
- Idéalement adapté aux secteurs de la construction de machines et d'installations, du ferroviaire, du trafic ferroviaire, de l'éolien, de la robotique, de la protection anti-explosion ainsi que de la marine, du offshore et de la construction navale
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Ouverture automatique des mâchoires après dénudage
- Pas de dispersion des fils du conducteur
- Réglable pour différentes épaisseurs d'isolant
- Câbles à double isolation en deux étapes, sans réglage spécifique
- Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique
- Longue durée de vie
- Conception optimisée et ergonomique

#### Informations générales de commande

| Туре       | STRIPAX       | Version                             |
|------------|---------------|-------------------------------------|
| Référence  | 9005000000    | Outils, Outil à dénuder et à couper |
| GTIN (EAN) | 4008190072506 |                                     |
| Qté.       | 1 ST          |                                     |

Date de création 14.11.2025 05:44:45 MEZ



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Accessoires**

### **Crimping tools**



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoecuvre

#### Informations générales de commande

Type PZ 4 Version

Référence 9012500000 Presse, Outil de sertissage pour embouts, 0.5mm², 4mm², Sertissage

trapézoïdal

Qté. 1 ST

GTIN (EAN)

#### conditionnés en vrac en sachet

4008190090920



- en vrac en sachet plastique
- code couleur DIN
- autre code couleur

#### Informations générales de commande

 Type
 H2,5/15D BL
 Version

 Référence
 9019160000
 Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, bleu

 GTIN (EAN)
 4008190028732

# Valise

Oté



500 ST

- Corps de la valise en polypropylène incassable
- Rangement mobile et pratique sous un encombrement réduit
- Avec deux fermetures coulissantes solides
- Les coffrets et les valises d'assortiment peuvent être mis debout et ne glissent pas s'ils sont empilés
- Peuvent être sous-divisés en utilisant des inserts

# Informations générales de commande

 Type
 KOFFER PSC4-01
 Version

 Référence
 9028860000
 Outils, Caisses d'assortiment

 GTIN (EAN)
 4032248304608

Qté. 1 ST

Date de création 14.11.2025 05:44:45 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Accessoires**

#### Inserts



- Corps de la valise en polypropylène incassable
- Rangement mobile et pratique sous un encombrement réduit
- Avec deux fermetures coulissantes solides
- Les coffrets et les valises d'assortiment peuvent être mis debout et ne glissent pas s'ils sont empilés
- Peuvent être sous-divisés en utilisant des inserts

#### Informations générales de commande

| Туре              | EINSATZ A8-1 CL55               | Version                       |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Référence         | 9028460000                      | Assortiment d'inserts         |
| GTIN (EAN)        | 4032248310029                   |                               |
| Qté.              | 100 ST                          |                               |
|                   |                                 |                               |
| Туре              | EINSATZ A7-1 CL55               | Version                       |
| Type<br>Référence | EINSATZ A7-1 CL55<br>9028450000 | Version Assortiment d'inserts |
|                   |                                 |                               |