

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Kits de sertissage

# Informations générales de commande

Version	Assortiment de sertissage, Pince à sertir: PZ 16, Outil à dénuder: STRIPAX 16, Plage de sertissage, min.: 6, Couleur: Weidmüller
Référence	9025850000
Туре	CRIMP-SET PZ 16
GTIN (EAN)	4008190184520
Qté.	1 Pièce
Emballage	Boîte plastique



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

# **Dimensions et poids**

Profondeur	261 mm	Profondeur (pouces)	10.2756 inch
Hauteur	57 mm	Hauteur (pouces)	2.2441 inch
Largeur	338 mm	Largeur (pouces)	13.3071 inch
Poids net	1680.74 g		

# Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

#### Classifications

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 9.0	27-40-02-18
ECLASS 9.1	27-40-02-18	ECLASS 10.0	27-40-02-18
ECLASS 11.0	27-40-02-18	ECLASS 12.0	27-40-02-18
ECLASS 13.0	27-40-02-18	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

# Caractéristiques techniques

Description de l'article	Set incluant outil à sertir jusqu'à 16 mm², outil
	à dénuder et embouts
	selon les codes de couleur

# Weidmüller

#### **Assortiments**

Plage de sertissage, max.	16 mm²	Plage de sertissage, min.	6 mm²
Emballage	Boîte plastique	Outil à dénuder	STRIPAX 16
Pince à sertir	PZ 16	Couleur	Weidmüller
Nombre d'AEH	400 pcs.		



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessoires

#### Section nominale du conducteur 6,0 mm²



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- · autre code couleur

# Informations générales de commande

Type H6,0/20 SW Référence 0533500000 GTIN (EAN)

4008190183905

100 ST

Version

Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, noir

#### Section nominale du conducteur 10,0 mm²



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- · autre code couleur

### Informations générales de commande

Туре H10,0/22 EB Référence 0534200000 GTIN (EAN) 4008190033460

100 ST

Version

Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, ivoire

# Section nominale du conducteur 16,0 mm²



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

H16,0/22 GN Type Référence 0565900000 GTIN (EAN) 4008190022181

Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, vert

100 ST Qté.

Date de création 08.11.2025 04:11:23 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Accessoires**

Type H16,0/28 GN Référence <u>0566000000</u> GTIN (EAN) 4008190165406

100 ST

Version

Embout, Norme, 21 mm, 18 mm, vert

#### **Outils**

Oté.



- Outils à dénuder avec réglage automatique
- Pour conducteurs souples et rigides
- Idéalement adapté aux secteurs de la construction de machines et d'installations, du ferroviaire, du trafic ferroviaire, de l'éolien, de la robotique, de la protection anti-explosion ainsi que de la marine, du offshore et de la construction navale
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Ouverture automatique des mâchoires après dénudage
- Pas de dispersion des fils du conducteur
- Réglable pour différentes épaisseurs d'isolant
- Câbles à double isolation en deux étapes, sans réglage spécifique
- Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique
- Longue durée de vie
- Conception optimisée et ergonomique

# Informations générales de commande

 Type
 STRIPAX
 Version

 Référence
 9005000000
 Outils, Outil à dénuder et à couper

 GTIN (EAN)
 4008190072506

 Qté.
 1 ST

# **Crimping tools**



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoecuvre

### Informations générales de commande

Туре	PZ 16	Version
Référence	9012600000	Presse, Outil de sertissage pour embouts, 6mm², 16mm², Sertissage
GTIN (EAN)	4008190035440	à empreintes
Qté.	1 ST	

Date de création 08.11.2025 04:11:23 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Accessoires**

#### **Valise**



- Corps de la valise en polypropylène incassable
- Rangement mobile et pratique sous un encombrement réduit
- Avec deux fermetures coulissantes solides
- Les coffrets et les valises d'assortiment peuvent être mis debout et ne glissent pas s'ils sont empilés
- Peuvent être sous-divisés en utilisant des inserts

#### Informations générales de commande

 Type
 KOFFER PSC4-01
 Version

 Référence
 9028860000
 Outils, Caisses d'assortiment

 GTIN (EAN)
 4032248304608

#### Inserts



- Corps de la valise en polypropylène incassable
- Rangement mobile et pratique sous un encombrement réduit
- Avec deux fermetures coulissantes solides
- Les coffrets et les valises d'assortiment peuvent être mis debout et ne glissent pas s'ils sont empilés
- Peuvent être sous-divisés en utilisant des inserts

### Informations générales de commande

Туре	EINSATZ A8-1 CL55	Version
Référence	9028460000	Assortiment d'inserts
GTIN (EAN)	4032248310029	
Qté.	100 ST	
Туре	EINSATZ A7-1 CL55	Version
Type Référence	EINSATZ A7-1 CL55 9028450000	Version Assortiment d'inserts