

H-BOX 0,5-2,5QMM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Boîte remplie d'embouts isolés:

- Au code couleur Weidmüller
- Code couleur DIN

Informations générales de commande

Version	Assortiment d'embouts, Boîte, Couleur: Weidmüller
Référence	9025900000
Type	H-BOX 0,5-2,5QMM
GTIN (EAN)	4008190109202
Qté.	1 Pièce
Emballage	Boîte

H-BOX 0,5-2,5QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Hauteur	40 mm	Hauteur (pouces)	1.5748 inch
Diamètre	92 mm	Poids net	81.9 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embout
--------------------------	--------

Embouts

Couleur	Weidmüller
---------	------------

H-BOX 0,5-2,5QMM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessoires****conditionnés en vrac en sachet**

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H0,5/14 OR	Version
Référence	0690700000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190015770	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/14 W	Version
Référence	0462900000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190033248	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/14 GE	Version
Référence	0463000000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190024697	
Qté.	500 ST	
Type	H1,5/14 R	Version
Référence	0463100000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190065089	
Qté.	500 ST	
Type	H2,5/15D BL	Version
Référence	9019160000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, bleu
GTIN (EAN)	4008190028732	
Qté.	500 ST	