

H-BOX 4,0-16,0QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Boîte remplie d'embouts isolés:

- Au code couleur Weidmüller
- Code couleur DIN

Informations générales de commande

Version	Assortiment d'embouts, Boîte, Couleur: Weidmüller
Référence	9025920000
Type	H-BOX 4,0-16,0QMM
GTIN (EAN)	4008190101442
Qté.	1 Pièce
Emballage	Boîte

H-BOX 4,0-16,0QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Hauteur	40 mm	Hauteur (pouces)	1.5748 inch
Diamètre	92 mm	Poids net	69.52 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embout
--------------------------	--------

Embutts

Couleur	Weidmüller
---------	------------

H-BOX 4,0-16,0QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

conditionnés en vrac en sachet




- en vrac en sachet plastique
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H4,0/18D GR	Version
Référence	9019190000	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190141349	
Qté.	500 ST	

Section nominale du conducteur 6,0 mm²




- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H6,0/20 SW	Version
Référence	0533500000	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190183905	
Qté.	100 ST	

Section nominale du conducteur 10,0 mm²



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H10,0/22 EB	Version
Référence	0534200000	Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, ivoire
GTIN (EAN)	4008190033460	
Qté.	100 ST	


H-BOX 4,0-16,0QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Section nominale du conducteur 16,0 mm²



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H16.0/22 GN	Version
Référence	0565900000	Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, vert
GTIN (EAN)	4008190022181	
Qté.	100 ST	