

## H-BOX 4,0-16,0QMM



Boîte remplie d'embouts isolés:

- Au code couleur Weidmüller
- Code couleur DIN

### Informations générales de commande

Version	Assortiment d'embouts, Boîte, Couleur: Weidmüller
Référence	<a href="#">9025920000</a>
Type	H-BOX 4,0-16,0QMM
GTIN (EAN)	4008 190101442
Qté.	1 Pièce
Emballage	Boîte

## H-BOX 4,0-16,0QMM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Hauteur	40 mm	Hauteur (pouces)	1.5748 inch
Diamètre	92 mm	Poids net	69.52 g

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

## Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embout
--------------------------	--------

## Embouts

Couleur	Weidmüller
---------	------------

## H-BOX 4,0-16,0QMM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

Type	H4,0/18D GR	Version	
Référence	<a href="#">9019190000</a>	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, gris	
GTIN (EAN)	4008190141349		
Qté.	500 ST		

### Section nominale du conducteur 6,0 mm<sup>2</sup>



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

Type	H6,0/20 SW	Version	
Référence	<a href="#">0533500000</a>	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, noir	
GTIN (EAN)	4008190183905		
Qté.	100 ST		

### Section nominale du conducteur 10,0 mm<sup>2</sup>



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

Type	H10,0/22 EB	Version	
Référence	<a href="#">0534200000</a>	Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, ivoire	
GTIN (EAN)	4008190033460		
Qté.	100 ST		

## H-BOX 4,0-16,0QMM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### Section nominale du conducteur 16,0 mm<sup>2</sup>



16 mm<sup>2</sup>

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

Type	H16,0/22 GN	Version	
Référence	<a href="#">0565900000</a>	Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, vert	
GTIN (EAN)	4008190022181		
Qté.	100 ST		