


H4,0/18 GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- En multisachet
- Code couleur Weidmüller
- Autres codes couleur

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, gris
Référence	9026010000
Type	H4,0/18 GR SV
GTIN (EAN)	4008 1901 17382
Qté.	250 Pièce
Emballage	Multisachet

H4,0/18 GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E499744

Dimensions et poids

Poids net 0.29 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts isolés couleur grise	Version	Norme
--------------------------	------------------------------	---------	-------

Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1)	2.8 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	10 mm
Diamètre de la collerette (D2)	4.8 mm	Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0.3 mm
L1 en mm	18.00 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG 12 AWG, max.	
Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0.2 mm	Longueur de dénudage	12 mm
Section de raccordement du conducteur	4 mm ²	Couleur	Weidmueller

Dessins

Dessin

