
H120,0/50 BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 36 mm, 30 mm, bleu
Référence	9028220000
Туре	H120,0/50 BL
GTIN (EAN)	4008190891596
Qté.	25 Pièce
Emballage	en vrac

Niveau du catalogue / Dessins

H120,0/50 BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments				
Agréments				
, 1 9 .0	د(ارا) _{ال} د			
	C GL US			
	LISTED			
ROHS	Conforme			
UL File Number Search	Site Web UL			
Nº de certificat (cULus)	E499744			
Dimensions et poids			,	
Poids net	9.08 g			
Conformité environnemer	ntale du produit			
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption			
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids			
Classifications				
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005	
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005	
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01	
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01	
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01	
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01	
ECLASS 15.0	27-40-02-01			
Caractéristiques techniqu	es			
Description de l'article	Embouts isolés couleur bleue	Version	Norme	
Embouts				
Diamètre de la surface des contacts (D1) 16.5 mm		Longueur de la surface des contacts (L2)30 mm		
Diamètre de la collerette (D2)	21 mm	Epaisseur de la collerette plastique (S2) 0.7 mm		
L1 en mm	50.00 mm	Section de raccordement du conducteur,AWG 4/0 AWG, max.		
Epaisseur des douilles métalliques (S1) 0.5 mm		Longueur de dénudage	36 mm	
Section de raccordement du conducteur 120 mm²				

Niveau du catalogue / Dessins

H120,0/50 BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin

