

H150,0/54 GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 38 mm, 32 mm, jaune
Référence	9028230000
Type	H150,0/54 GE
GTIN (EAN)	4008 19089 1602
Qté.	25 Pièce
Emballage	en vrac

H150,0/54 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E499744

Dimensions et poids

Poids net 10.8 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts isolés, couleur jaune	Version	Norme
--------------------------	-------------------------------	---------	-------

Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1)	18.5 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	32 mm
Diamètre de la collerette (D2)	23.5 mm	Epaisseur de la collerette plastique (S2)	0.75 mm
L1 en mm	54.00 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG 300 MCM AWG, max.	
Epaisseur des douilles métalliques (S1)	0.5 mm	Longueur de dénudage	38 mm
Section de raccordement du conducteur	150 mm ²	Couleur	Weidmueller

Dessins

Dessin

