


H0,14/10T BR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- code couleur Weidmüller
- en multisachet (5 x 100 pcs.)

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, brun
Référence	9028250000
Type	H0,14/10T BR SV
GTIN (EAN)	4008 190902018
Qté.	500 Pièce
Emballage	Multisachet

H0,14/10T BR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Poids net	0.05 g
-----------	--------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts isolés, couleur brune	Version	Norme
--------------------------	-------------------------------	---------	-------

Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1)	0.6 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	6 mm
Diamètre de la collerette (D2)	1.5 mm	Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0.25 mm
L1 en mm	10.00 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG 26 AWG, max.	
Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0.15 mm	Longueur de dénudage	8 mm
Section de raccordement du conducteur	0.14 mm ²	Couleur	Telemecanique

Dessins

Dessin

