

POWERSTRIPPER 16,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Pour le dénudage automatique de conducteurs simples
- Dénudage de conducteurs souples selon DIN VDE 0295, KL : 5
- Dénudage partiel, l'isolant reste à l'extrémité du conducteur
- Pas de changement d'outil,
- Réglage simple et rapide pour chaque section de conducteur
- Entraînement électrique

Informations générales de commande

Version	Outils, Machine automatique à dénuder
Référence	9028480000
Type	POWERSTRIPPER 16,0
GTIN (EAN)	4032248064632
Qté.	1 Pièce

POWERSTRIPPER 16,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	295 mm	Profondeur (pouces)	11.6142 inch
Hauteur	230 mm	Hauteur (pouces)	9.0551 inch
Largeur	190 mm	Largeur (pouces)	7.4803 inch
Poids net	8800 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Classifications

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

Machines automatiques à dénuder

Plage de dénudage	2,5 - 16 mm ² (~AWG 14-6)	
Longueur du conducteur min.	22 mm + longueur de dénudage	
Valeur de raccordement	46 VA	
Entraînement	électrique	
Cadence	env. 1,5 s	
Longueur de retrait	3-20 mm	
Raccordement électrique	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA	
Diamètre extérieur du conducteur	max.	8 mm