

## POWERSTRIPPER 6,0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



- Pour le dénudage automatique de conducteurs simples
- Dénudage de conducteurs souples selon DIN VDE 0295, KL : 5
- Dénudage partiel, l'isolant reste à l'extrémité du conducteur
- Pas de changement d'outil,
- Réglage simple et rapide pour chaque section de conducteur
- Entraînement électrique

### Informations générales de commande

Version	Outils, Machine automatique à dénuder
Référence	<a href="#">9028510000</a>
Type	POWERSTRIPPER 6,0
GTIN (EAN)	4008 190860752
Qté.	1 Pièce

## POWERSTRIPPER 6,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

## Dimensions et poids

Profondeur	295 mm	Profondeur (pouces)	11.6142 inch
Hauteur	190 mm	Hauteur (pouces)	7.4803 inch
Largeur	190 mm	Largeur (pouces)	7.4803 inch
Poids net	7500 g		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

## Classifications

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

## Machines automatiques à dénuder

Plage de dénudage	0,05 - 6,0 mm <sup>2</sup> (~ AWG 30-10)	
Longueur du conducteur min.	22 mm + longueur de dénudage	
Valeur de raccordement	46 VA	
Entraînement	électrique	
Cadence	env. 0,5 s	
Longueur de retrait	3-20 mm	
Raccordement électrique	100-240 V / 50/60 Hz / 70 VA	
Diamètre extérieur du conducteur	max.	5 mm

