CRIMPFIX L



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts!

Informations générales de commande

Version	Automatic stripper and crimper
Référence	<u>9028530000</u>
Туре	CRIMPFIX L
GTIN (EAN)	4008190942670
Qté.	1 Pièce

CRIMPFIX L



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

,	Αg	ré	m	en	ts

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	330 mm	Profondeur (pouces)	12.9921 inch
Hauteur	460 mm	Hauteur (pouces)	18.1102 inch
Largeur	390 mm	Largeur (pouces)	15.3543 inch
Poids net	34000 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/	6c, 7a, 7cl
connue)	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Classifications

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 9.0	17-13-01-01
ECLASS 9.1	17-13-01-01	ECLASS 10.0	17-13-01-01
ECLASS 11.0	17-13-01-01	ECLASS 12.0	17-13-01-01
ECLASS 13.0	17-13-01-01	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

Machines automatiques de dénudage/sertissage

Plage de dénudage	0,5 - 2,5 mm² (~AWG 20-14)	Entraînement	Électro-pneumatique
Cadence	env. 1 s	Section de l'embout, max.	2.5 mm ²
Section de l'embout, min.	0.5 mm ²	Longueur de sertissage	8 mm
Consommables	Cosses non fixées, avec isolants	Longueur embout	14 mm
Raccordement air comprimé	5 - 5,5 bars	Raccordement électrique	100-240 V / 50/60 Hz / 110 VA

Note importante

9022660000 – SOT 2: 1,5 mm² - 2,5 mm² jusqu'au numéro de série CF L 1789 et CF LS 1 Nouvelle version 1440540000 – SOT 1: 0,5 mm² - 1,5 mm² à partir du numéro de série CF L 1790 et CF LS	Informations sur le produit	Ancienne version 9022650000 – SOT 1: 0,5 mm² - 1,5 mm² jusqu'au numéro de série CF L 1789 et CF LS 1475 9022660000 – SOT 2: 1,5 mm² - 2,5 mm² jusqu'au numéro de série CF L 1789 et CF LS 1475 Nouvelle version 1440540000 – SOT 1: 0,5 mm² - 1,5 mm² à partir du numéro de série CF L 1790 et CF LS 1476 1440550000 – SOT 2: 1,5 mm² - 2,5 mm² à partir du numéro de série CF L 1790 et CF LS 1476
---	-----------------------------	---

CRIMPFIX L



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Accessoires / Pièces de rechange



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

Informations générales de commande

imorma	tions generales de c	ommande
Туре	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	Version
Référence	1283530000	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118073676	
Qté.	1 ST	
Туре	AIMESA CF U/LS TIN	Version
Référence	<u>1132150000</u>	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4032248920082	
Qté.	1 ST	
Туре	CRWZG CF L V2/V3	Version
Référence	1424320000	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118240139	
Qté.	1 ST	
Туре	EXZ-SET CF L/LS V3	Version
Référence	1484880000	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118293883	
Qté.	1 ST	
Туре	FESA CF L/LS V1	Version
Référence	1454780000	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118260809	
Qté.	1 ST	
Туре	FESA CF L/LS V2	Version
Référence	1454790000	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118260779	
Qté.	1 ST	
Туре	MAGNETSCHALTER CF L/LS	Version
Référence	<u>1523240000</u>	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118328950	
Qté.	1 ST	
Туре	SCHRSA CF L/LS V1	Version
Référence	1454740000	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118260670	
Qté.	1 ST	
Туре	SCHRSA CF L/LS V2	Version
Référence	1454750000	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118260588	
Qté.	1 ST	
Туре	SCHWINGFOBERT./ CFL	Version
Référence	9022660000	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4032248178940	
Qté.	1 ST	

Date de création 11.11.2025 08:17:05 MEZ

Fiche de données





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Time	CCHWINCE OBEDT CE I	Varion
Туре	SCHWINGFOBERT.CF L	Version
Référence	9022650000	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4032248178926	
Qté.	1 ST	
Туре	SOT 1 CF L/LS V3	Version
Référence	<u>1440540000</u>	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118247602	
Qté.	1 ST	
Type	SOT 2 CF L/LS V4	Version
Type Référence	SOT 2 CF L/LS V4 1440550000	Version Machines automatiques, Pièce de rechange
• •	· ·	
Référence	1440550000	
Référence GTIN (EAN)	1440550000 4050118247619	
Référence GTIN (EAN) Qté.	1440550000 4050118247619 1 ST	Machines automatiques, Pièce de rechange
Référence GTIN (EAN) Oté.	1440550000 4050118247619 1 ST WTE CF L/LS V2/V3	Machines automatiques, Pièce de rechange Version