

## CRIMP-SET PZ 6 ROTO L

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Kits de sertissage

### Informations générales de commande

|            |  |
|------------|--|
| Version    | Assortiment de sertissage, Pince à sertir: PZ 6 Roto L, Outil à dénuder: STRIPAX, Plage de sertissage, min.: 0.14, Couleur: Weidmüller |
| Référence  | <a href="#">9028680000</a>   |
| Type       | CRIMP-SET PZ 6 ROTO L  |
| GTIN (EAN) | 4032248224746  |
| Qté.       | 1 Pièce  |
| Emballage  | Boîte plastique  |

## CRIMP-SET PZ 6 ROTO L

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

|            |        |                     |              |
|------------|--------|---------------------|--------------|
| Profondeur | 261 mm | Profondeur (pouces) | 10.2756 inch |
| Hauteur    | 56 mm  | Hauteur (pouces)    | 2.2047 inch  |
| Largeur    | 338 mm | Largeur (pouces)    | 13.3071 inch |
| Poids net  | 1735 g |                     |              |

### Conformité environnementale du produit

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption              |
| REACH SVHC                | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                      | 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028 |

### Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000524    | ETIM 9.0    | EC000524    |
| ETIM 10.0   | EC000524    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-18 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-18 |             |             |

### Caractéristiques techniques

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Description de l'article | Kit incluant pince à sertir jusqu'à 6 mm <sup>2</sup> chargement lat. + frontal, outils à dénuder et embouts selon les codes de couleur DIN |
|--------------------------|---|

### Assortiments

|                           |                   |                           |                      |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| Plage de sertissage, max. | 6 mm <sup>2</sup> | Plage de sertissage, min. | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Emballage                 | Boîte plastique   | Outil à dénuder           | STRIPAX              |
| Pince à sertir            | PZ 6 Roto L       | Couleur                   | Weidmüller           |
| Nombre d'AEH              | 2850 pcs.         |                           |                      |

## CRIMP-SET PZ 6 ROTO L

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Outils



- Outils à dénuder avec réglage automatique
- Pour conducteurs souples et rigides
- Idéalement adapté aux secteurs de la construction de machines et d'installations, du ferroviaire, du trafic ferroviaire, de l'éolien, de la robotique, de la protection anti-explosion ainsi que de la marine, du offshore et de la construction navale
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Ouverture automatique des mâchoires après dénudage
- Pas de dispersion des fils du conducteur
- Réglable pour différentes épaisseurs d'isolant
- Câbles à double isolation en deux étapes, sans réglage spécifique
- Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique
- Longue durée de vie
- Conception optimisée et ergonomique

## Informations générales de commande

|            |                            |                                     |  |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| Type       | STRIPAX                    | Version                             |  |
| Référence  | <a href="#">9005000000</a> | Outils, Outil à dénuder et à couper |  |
| GTIN (EAN) | 4008190072506              |                                     |  |
| Qté.       | 1 ST                       |                                     |  |

## Crimping tools



- Outils à sertir pour embouts nus et isolés
- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
  - Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

## Informations générales de commande

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Type       | PZ 6 ROTO L                | Version  |  |
| Référence  | <a href="#">1444050000</a> | Presse, Outil de sertissage pour embouts, 0.14mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , |  |
| GTIN (EAN) | 4050118248593              | Sertissage trapézoïdal   |  |
| Qté.       | 1 ST                       |  |  |

## CRIMP-SET PZ 6 ROTO L

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessoires

www.weidmueller.com

### conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

### Informations générales de commande

|            |                            |                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Type       | H0,5/14 OR                 | Version                            |
| Référence  | <a href="#">0690700000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Orange |
| GTIN (EAN) | 4008190015770              |                                    |
| Qté.       | 500 ST                     |                                    |
| Type       | H0,75/14 W                 | Version                            |
| Référence  | <a href="#">0462900000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc  |
| GTIN (EAN) | 4008190033248              |                                    |
| Qté.       | 500 ST                     |                                    |
| Type       | H1,0/14 GE                 | Version                            |
| Référence  | <a href="#">0463000000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, jaune  |
| GTIN (EAN) | 4008190024697              |                                    |
| Qté.       | 500 ST                     |                                    |
| Type       | H1,5/14 R                  | Version                            |
| Référence  | <a href="#">0463100000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge  |
| GTIN (EAN) | 4008190065089              |                                    |
| Qté.       | 500 ST                     |                                    |
| Type       | H2,5/15D BL                | Version                            |
| Référence  | <a href="#">9019160000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, bleu   |
| GTIN (EAN) | 4008190028732              |                                    |
| Qté.       | 500 ST                     |                                    |

### Section nominale du conducteur 6,0 mm<sup>2</sup>



6 mm<sup>2</sup>

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

|            |                            |                                   |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Type       | H6,0/20 SW                 | Version                           |
| Référence  | <a href="#">0533500000</a> | Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, noir |
| GTIN (EAN) | 4008190183905              |                                   |
| Qté.       | 100 ST                     |                                   |

## CRIMP-SET PZ 6 ROTO L

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Valise



- Corps de la valise en polypropylène incassable
- Rangement mobile et pratique sous un encombrement réduit
- Avec deux fermetures coulissantes solides
- Les coffrets et les valises d'assortiment peuvent être mis debout et ne glissent pas s'ils sont empilés
- Peuvent être sous-divisés en utilisant des inserts

### Informations générales de commande

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Type       | KOFFER PSC4-01             | Version                       |
| Référence  | <a href="#">9028860000</a> | Outils, Caisses d'assortiment |
| GTIN (EAN) | 4032248304608              |                               |
| Qté.       | 1 ST                       |                               |

### Inserts



- Corps de la valise en polypropylène incassable
- Rangement mobile et pratique sous un encombrement réduit
- Avec deux fermetures coulissantes solides
- Les coffrets et les valises d'assortiment peuvent être mis debout et ne glissent pas s'ils sont empilés
- Peuvent être sous-divisés en utilisant des inserts

### Informations générales de commande

|            |                            |                       |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| Type       | EINSATZ A8-1 CL55          | Version               |
| Référence  | <a href="#">9028460000</a> | Assortiment d'inserts |
| GTIN (EAN) | 4032248310029              |                       |
| Qté.       | 100 ST                     |                       |
| Type       | EINSATZ A7-1 CL55          | Version               |
| Référence  | <a href="#">9028450000</a> | Assortiment d'inserts |
| GTIN (EAN) | 4032248310012              |                       |
| Qté.       | 1 ST                       |                       |

### Multisachet



- En multisachet
- Code couleur Weidmüller
- Autres codes couleur

## CRIMP-SET PZ 6 ROTO L

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### Informations générales de commande

|            |                            |                                   |  |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| Type       | H4.0/18 GR SV              | Version                           |  |
| Référence  | <a href="#">9026010000</a> | Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, gris |  |
| GTIN (EAN) | 4008190117382              |                                   |  |
| Qté.       | 250 ST                     |                                   |  |