

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Kits de sertissage

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Assortiment de sertissage, Pince à sertir: PZ 6 Roto L, Outil à dénuder: STRIPAX, Plage de sertissage, min.: 0.14, Couleur: Weidmüller |
| Référence | 9028680000 |
| Type | CRIMP-SET PZ 6 ROTO L |
| GTIN (EAN) | 4032248224746 |
| Qté. | 1 Pièce |
| Emballage | Boîte plastique |

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|--------|---------------------|--------------|
| Profondeur | 261 mm | Profondeur (pouces) | 10.2756 inch |
| Hauteur | 56 mm | Hauteur (pouces) | 2.2047 inch |
| Largeur | 338 mm | Largeur (pouces) | 13.3071 inch |
| Poids net | 1735 g | | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028 |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000524 | ETIM 9.0 | EC000524 |
| ETIM 10.0 | EC000524 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-18 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-18 | | |

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|---|
| Description de l'article | Kit incluant pince à sertir jusqu'à 6 mm ² chargement lat. + frontal, outils à dénuder et embouts selon les codes de couleur DIN |
|--------------------------|---|

Assortiments

| | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| Plage de sertissage, max. | 6 mm ² | Plage de sertissage, min. | 0.14 mm ² |
| Emballage | Boîte plastique | Outil à dénuder | STRIPAX |
| Pince à sertir | PZ 6 Roto L | Couleur | Weidmüller |
| Nombre d'AEH | 2850 pcs. | | |

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Outils



- Outils à dénuder avec réglage automatique
- Pour conducteurs souples et rigides
- Idéalement adapté aux secteurs de la construction de machines et d'installations, du ferroviaire, du trafic ferroviaire, de l'éolien, de la robotique, de la protection anti-explosion ainsi que de la marine, du offshore et de la construction navale
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Ouverture automatique des mâchoires après dénudage
- Pas de dispersion des fils du conducteur
- Réglable pour différentes épaisseurs d'isolant
- Câbles à double isolation en deux étapes, sans réglage spécifique
- Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique
- Longue durée de vie
- Conception optimisée et ergonomique

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| Type | STRIPAX | Version | |
| Référence | 9005000000 | Outils, Outil à dénuder et à couper | |
| GTIN (EAN) | 4008190072506 | | |
| Qté. | 1 ST | | |

Crimping tools



- Outils à sertir pour embouts nus et isolés
- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
 - Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Type | PZ 6 ROTO L | Version | |
| Référence | 1444050000 | Presse, Outil de sertissage pour embouts, 0.14mm ² , 6mm ² , | |
| GTIN (EAN) | 4050118248593 | Sertissage trapézoïdal | |
| Qté. | 1 ST | | |

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Type | H0,5/14 OR | Version |
| Référence | 0690700000 | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Orange |
| GTIN (EAN) | 4008190015770 | |
| Qté. | 500 ST | |
| Type | H0,75/14 W | Version |
| Référence | 0462900000 | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc |
| GTIN (EAN) | 4008190033248 | |
| Qté. | 500 ST | |
| Type | H1,0/14 GE | Version |
| Référence | 0463000000 | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, jaune |
| GTIN (EAN) | 4008190024697 | |
| Qté. | 500 ST | |
| Type | H1,5/14 R | Version |
| Référence | 0463100000 | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge |
| GTIN (EAN) | 4008190065089 | |
| Qté. | 500 ST | |
| Type | H2,5/15D BL | Version |
| Référence | 9019160000 | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, bleu |
| GTIN (EAN) | 4008190028732 | |
| Qté. | 500 ST | |

Section nominale du conducteur 6,0 mm²



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Type | H6,0/20 SW | Version |
| Référence | 0533500000 | Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, noir |
| GTIN (EAN) | 4008190183905 | |
| Qté. | 100 ST | |

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Valise



- Corps de la valise en polypropylène incassable
- Rangement mobile et pratique sous un encombrement réduit
- Avec deux fermetures coulissantes solides
- Les coffrets et les valises d'assortiment peuvent être mis debout et ne glissent pas s'ils sont empilés
- Peuvent être sous-divisés en utilisant des inserts

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Type | KOFFER PSC4-01 | Version |
| Référence | 9028860000 | Outils, Caisses d'assortiment |
| GTIN (EAN) | 4032248304608 | |
| Qté. | 1 ST | |

Inserts



- Corps de la valise en polypropylène incassable
- Rangement mobile et pratique sous un encombrement réduit
- Avec deux fermetures coulissantes solides
- Les coffrets et les valises d'assortiment peuvent être mis debout et ne glissent pas s'ils sont empilés
- Peuvent être sous-divisés en utilisant des inserts

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| Type | EINSATZ A8-1 CL55 | Version |
| Référence | 9028460000 | Assortiment d'inserts |
| GTIN (EAN) | 4032248310029 | |
| Qté. | 100 ST | |
| Type | EINSATZ A7-1 CL55 | Version |
| Référence | 9028450000 | Assortiment d'inserts |
| GTIN (EAN) | 4032248310012 | |
| Qté. | 1 ST | |

Multisachet



- En multisachet
- Code couleur Weidmüller
- Autres codes couleur

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| Type | H4.0/18 GR SV | Version | |
| Référence | 9026010000 | Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, gris | |
| GTIN (EAN) | 4008190117382 | | |
| Qté. | 250 ST | | |