

## CRIMP-SET PZ 6 ROTO L D

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Kits de sertissage

### Informations générales de commande

Version	Assortiment de sertissage, Pince à sertir: PZ 6 Roto L, Outil à dénuder: STRIPAX, Plage de sertissage, min.: 0.14, Couleur: DIN
Référence	<a href="#">9028690000</a>
Type	CRIMP-SET PZ 6 ROTO L D
GTIN (EAN)	403224839268 1
Qté.	1 Pièce
Emballage	Boîte plastique

## CRIMP-SET PZ 6 ROTO L D

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Profondeur	261 mm	Profondeur (pouces)	10.2756 inch
Hauteur	57 mm	Hauteur (pouces)	2.2441 inch
Largeur	338 mm	Largeur (pouces)	13.3071 inch
Poids net	1719.4 g		

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

### Classifications

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

### Caractéristiques techniques

Description de l'article	Kit incluant pince à sertir jusqu'à 6 mm <sup>2</sup> chargement lat. + frontal, outils à dénuder et embouts selon les codes de couleur DIN
--------------------------	---

### Assortiments

Plage de sertissage, max.	6 mm <sup>2</sup>	Plage de sertissage, min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Emballage	Boîte plastique	Outil à dénuder	STRIPAX
Pince à sertir	PZ 6 Roto L	Couleur	DIN
Nombre d'AEH	3000 pcs.		

## CRIMP-SET PZ 6 ROTO L D

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessoires

www.weidmueller.com

## Outils



- Outils à dénuder avec réglage automatique
- Pour conducteurs souples et rigides
- Idéalement adapté aux secteurs de la construction de machines et d'installations, du ferroviaire, du trafic ferroviaire, de l'éolien, de la robotique, de la protection anti-explosion ainsi que de la marine, du offshore et de la construction navale
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Ouverture automatique des mâchoires après dénudage
- Pas de dispersion des fils du conducteur
- Réglable pour différentes épaisseurs d'isolant
- Câbles à double isolation en deux étapes, sans réglage spécifique
- Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique
- Longue durée de vie
- Conception optimisée et ergonomique

## Informations générales de commande

Type	STRIPAX	Version	
Référence	<a href="#">9005000000</a>	Outils, Outil à dénuder et à couper	
GTIN (EAN)	4008190072506		
Qté.	1 ST		

## Crimping tools



- Outils à sertir pour embouts nus et isolés
- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
  - Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

## Informations générales de commande

Type	PZ 6 ROTO L	Version	
Référence	<a href="#">1444050000</a>	Presse, Outil de sertissage pour embouts, 0.14mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> ,	
GTIN (EAN)	4050118248593	Sertissage trapézoïdal	
Qté.	1 ST		

## CRIMP-SET PZ 6 ROTO L D

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

### Informations générales de commande

Type	H0,5/14D W	Version
Référence	<a href="#">9019010000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190120931	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/14D GR	Version
Référence	<a href="#">9019040000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190099077	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/14D R	Version
Référence	<a href="#">9019080000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190090623	
Qté.	500 ST	
Type	H1,5/14D SW	Version
Référence	<a href="#">9019120000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190153793	
Qté.	500 ST	
Type	H2,5/15D BL	Version
Référence	<a href="#">9019160000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, bleu
GTIN (EAN)	4008190028732	
Qté.	500 ST	
Type	H4,0/18D GR	Version
Référence	<a href="#">9019190000</a>	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190141349	
Qté.	500 ST	

### Section nominale du conducteur 6,0 mm<sup>2</sup>



6 mm<sup>2</sup>

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

## CRIMP-SET PZ 6 ROTO L D

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Informations générales de commande

Type	H6.0/20D GE	Version	
Référence	<a href="#">9019220000</a>	Version	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190151607		
Qté.	100 ST		

### Valise



- Corps de la valise en polypropylène incassable
- Rangement mobile et pratique sous un encombrement réduit
- Avec deux fermetures coulissantes solides
- Les coffrets et les valises d'assortiment peuvent être mis debout et ne glissent pas s'ils sont empilés
- Peuvent être sous-divisés en utilisant des inserts

### Informations générales de commande

Type	KOFFER PSC4-01	Version	
Référence	<a href="#">9028860000</a>	Version	Outils, Caisnes d'assortiment
GTIN (EAN)	4032248304608		
Qté.	1 ST		

### Inserts



- Corps de la valise en polypropylène incassable
- Rangement mobile et pratique sous un encombrement réduit
- Avec deux fermetures coulissantes solides
- Les coffrets et les valises d'assortiment peuvent être mis debout et ne glissent pas s'ils sont empilés
- Peuvent être sous-divisés en utilisant des inserts

### Informations générales de commande

Type	EINSATZ A8-1 CL55	Version	
Référence	<a href="#">9028460000</a>	Version	Assortiment d'inserts
GTIN (EAN)	4032248310029		
Qté.	100 ST		
Type	EINSATZ A7-1 CL55	Version	
Référence	<a href="#">9028450000</a>	Version	Assortiment d'inserts
GTIN (EAN)	4032248310012		
Qté.	1 ST		