

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Kits de sertissage

Informations générales de commande

Version	Assortiment de sertissage, Pince à sertir: PZ 6
	Roto L, Outil à dénuder: STRIPAX, Plage de sertis-
	sage, min.: 0.14, Couleur: Autres
Référence	<u>9028700000</u>
Туре	CRIMP-SET PZ 6 ROTO L T
GTIN (EAN)	4032248392698
Qté.	1 Pièce
Emballage	Boîte plastique



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	261 mm	Profondeur (pouces)	10.2756 inch
Hauteur	57 mm	Hauteur (pouces)	2.2441 inch
Largeur	338 mm	Largeur (pouces)	13.3071 inch
Poids net	1744 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Classifications

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 9.0	27-40-02-18
ECLASS 9.1	27-40-02-18	ECLASS 10.0	27-40-02-18
ECLASS 11.0	27-40-02-18	ECLASS 12.0	27-40-02-18
ECLASS 13.0	27-40-02-18	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

Assortiments

Plage de sertissage, max.	6 mm²	Plage de sertissage, min.	0.14 mm ²
Emballage	Boîte plastique	Outil à dénuder	STRIPAX
Pince à sertir	PZ 6 Roto L	Couleur	Miscellaneous
Nombre d'AEH	3100 pcs.		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Outils



- Outils à dénuder avec réglage automatique
- Pour conducteurs souples et rigides
- Idéalement adapté aux secteurs de la construction de machines et d'installations, du ferroviaire, du trafic ferroviaire, de l'éolien, de la robotique, de la protection anti-explosion ainsi que de la marine, du offshore et de la construction navale
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Ouverture automatique des mâchoires après dénudage
- Pas de dispersion des fils du conducteur
- Réglable pour différentes épaisseurs d'isolant
- Câbles à double isolation en deux étapes, sans réglage spécifique
- Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique
- Longue durée de vie
- Conception optimisée et ergonomique

Informations générales de commande

Туре	STRIPAX	Version
Référence	9005000000	Outils, Outil à dénuder et à couper
GTIN (EAN)	4008190072506	
Qté.	1 ST	

Crimping tools



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoecuvre

Informations générales de commande

	generalize as community	
Туре	PZ 6 ROTO L	Version
Référence	1444050000	Presse, Outil de sertissage pour embouts, 0.14mm², 6mm²,
GTIN (EAN)	4050118248593	Sertissage trapézoïdal
Qté.	1 ST	

Date de création 07.11.2025 05:27:40 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

H0,5/14D W	Version
9019010000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc
4008190120931	
500 ST	
H1,0/14D R	Version
9019080000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge
4008190090623	
500 ST	
H1,5/14D SW	Version
9019120000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, noir
4008190153793	
4008190153793 500 ST	
	Version
500 ST	Version Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Bleu clair
500 ST H0,75/14T HBL	
500 ST H0,75/14T HBL 9021040000	
500 ST H0,75/14T HBL 9021040000 4008190083168	
500 ST H0,75/14T HBL 9021040000 4008190083168 500 ST	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Bleu clair
500 ST H0,75/14T HBL 9021040000 4008190083168 500 ST H2,5/15T GR	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Bleu clair Version
500 ST H0,75/14T HBL 9021040000 4008190083168 500 ST H2,5/15T GR 9021070000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Bleu clair Version
500 ST H0,75/14T HBL 9021040000 4008190083168 500 ST H2,5/15T GR 9021070000 4008190128944	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Bleu clair Version
500 ST H0,75/14T HBL 9021040000 4008190083168 500 ST H2,5/15T GR 9021070000 4008190128944 500 ST	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Bleu clair Version Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris
500 ST H0,75/14T HBL 9021040000 4008190083168 500 ST H2,5/15T GR 9021070000 4008190128944 500 ST H4,0/18T OR	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Bleu clair Version Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris Version
9 4 5 4 5	0019010000 0008190120931 000 ST H1,0/14D R 0019080000 0008190090623 000 ST H1,5/14D SW

Section nominale du conducteur 6,0 mm²



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

Туре	H6,0/20T GN	Version
Référence	9021130000	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, ver
GTIN (EAN)	4008190111731	
Qté.	100 ST	

Valise



- Corps de la valise en polypropylène incassable
- Rangement mobile et pratique sous un encombrement réduit
- Avec deux fermetures coulissantes solides
- Les coffrets et les valises d'assortiment peuvent être mis debout et ne glissent pas s'ils sont empilés
- Peuvent être sous-divisés en utilisant des inserts

Informations générales de commande

Туре	KOFFER PSC4-01	Version
Référence	9028860000	Outils, Caisses d'assortiment
GTIN (EAN)	4032248304608	
Qté.	1 ST	

Inserts



- Corps de la valise en polypropylène incassable
- Rangement mobile et pratique sous un encombrement réduit
- Avec deux fermetures coulissantes solides
- Les coffrets et les valises d'assortiment peuvent être mis debout et ne glissent pas s'ils sont empilés
- Peuvent être sous-divisés en utilisant des inserts

Informations générales de commande

Type	EINSATZ A8-1 CL55	Version
Référence	9028460000	Assortiment d'inserts
GTIN (EAN)	4032248310029	
Qté.	100 ST	
Туре	EINSATZ A7-1 CL55	Version
Référence	9028450000	Assortiment d'inserts
GTIN (EAN)	4032248310012	

Date de création 07.11.2025 05:27:40 MEZ