

CRIMP-SET PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Kits de sertissage

Informations générales de commande

Version	Assortiment de sertissage, Pince à sertir: PZ 6/5, Outil à dénuder: STRIPAX, Plage de sertissage, min.: 0.25, Couleur: Weidmüller
Référence	9028740000
Type	CRIMP-SET PZ 6/5
GTIN (EAN)	4032248368846
Qté.	1 Pièce
Emballage	Boîte plastique

CRIMP-SET PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	261 mm	Profondeur (pouces)	10.2756 inch
Hauteur	57 mm	Hauteur (pouces)	2.2441 inch
Largeur	338 mm	Largeur (pouces)	13.3071 inch
Poids net	1696.12 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Classifications

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Set incluant outil à sertir jusqu'à 6 mm ² indentation trapézoïdale, outil à dénuder et embouts selon les codes de couleur Weidmüller
--------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Assortiments

Plage de sertissage, max.	6 mm ²	Plage de sertissage, min.	0.25 mm ²
Emballage	Boîte plastique	Outil à dénuder	STRIPAX
Pince à sertir	PZ 6/5	Couleur	Weidmüller
Nombre d'AEH	3100 pcs.		

CRIMP-SET PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Outils



- Outils à dénuder avec réglage automatique
- Pour conducteurs souples et rigides
- Idéalement adapté aux secteurs de la construction de machines et d'installations, du ferroviaire, du trafic ferroviaire, de l'éolien, de la robotique, de la protection anti-explosion ainsi que de la marine, du offshore et de la construction navale
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Ouverture automatique des mâchoires après dénudage
- Pas de dispersion des fils du conducteur
- Réglable pour différentes épaisseurs d'isolant
- Câbles à double isolation en deux étapes, sans réglage spécifique
- Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique
- Longue durée de vie
- Conception optimisée et ergonomique

Informations générales de commande

Type	STRIPAX	Version	
Référence	9005000000	Outils, Outil à dénuder et à couper	
GTIN (EAN)	4008190072506		
Qté.	1 ST		

Crimping tools



- Outils à sertir pour embouts nus et isolés
- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
 - Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Type	PZ 6/5	Version	
Référence	9011460000	Presse, Outil de sertissage pour embouts, 0.25mm ² , 6mm ² ,	
GTIN (EAN)	4008190165352	Sertissage avec indentation trapézoïdale	
Qté.	1 ST		

CRIMP-SET PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H0,5/14D W	Version
Référence	9019010000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190120931	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/14D R	Version
Référence	9019080000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190090623	
Qté.	500 ST	
Type	H1,5/14D SW	Version
Référence	9019120000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190153793	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/14T HBL	Version
Référence	9021040000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Bleu clair
GTIN (EAN)	4008190083168	
Qté.	500 ST	
Type	H2,5/19T GR	Version
Référence	9021080000	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190149345	
Qté.	500 ST	
Type	H4,0/18T OR	Version
Référence	9021100000	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190061708	
Qté.	500 ST	

Section nominale du conducteur 6,0 mm²



6 mm²

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

CRIMP-SET PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

Type	H6.0/20T GN	Version	
Référence	9021130000	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, vert	
GTIN (EAN)	4008190111731		
Qté.	100 ST		