

CRIMP-SET STRIPAX PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Kits de sertissage

Informations générales de commande

Version	Assortiment de sertissage, Pince à sertir: STRIPAX-Plus, Outil à dénuder: STRIPAX-Plus, Plage de sertissage, min.: 0,5, Couleur: Weidmüller
Référence	9028770000
Type	CRIMP-SET STRIPAX PLUS
GTIN (EAN)	4032248278466
Qté.	1 Pièce
Emballage	Boîte plastique

CRIMP-SET STRIPAX PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	261 mm	Profondeur (pouces)	10.2756 inch
Hauteur	57 mm	Hauteur (pouces)	2.2441 inch
Largeur	338 mm	Largeur (pouces)	13.3071 inch
Poids net	1094 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Classifications

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Le kit inclut outil à dénuder et à sertir pour jusqu'à 2,5 mm ² et bandes d'embouts Weidmueller selon le code couleur Weidmueller
--------------------------	--

Assortiments

Plage de sertissage, max.	2.5 mm ²	Plage de sertissage, min.	0.5 mm ²
Emballage	Boîte plastique	Outil à dénuder	STRIPAX-Plus
Pince à sertir	STRIPAX-Plus	Couleur	Weidmüller
Nombre d'AEH	2500 pcs.		

CRIMP-SET STRIPAX PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Embouts reliés



- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H0,5/14 OR BD	Version
Référence	9004270000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190091774	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/14 W BD	Version
Référence	9004290000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190006778	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/14 GE BD	Version
Référence	9004320000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190167523	
Qté.	500 ST	
Type	H1,5/14 R BD	Version
Référence	9004340000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190080723	
Qté.	500 ST	
Type	H2,5/14D BL BD	Version
Référence	9004360000	Embout, Norme, 12 mm, 8 mm, bleu
GTIN (EAN)	4008190083397	
Qté.	500 ST	

Stripax plus



Pince à couper, dénuder et sertir les embouts en bande

- Couper
- Dénudage
- Sertissage
- entraînement automatique
- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manœuvre
- Travail rationnel : un seul outil pour préparer le câble d'où gain de temps
- Seules les bandes d'embouts liés Weidmüller, contenant chacune 50 pièces, peuvent être utilisées. L'utilisation d'embouts conditionnés en rouleaux peut entraîner des dysfonctionnements.

CRIMP-SET STRIPAX PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

Type	STRIPAX PLUS 2.5	Version	
Référence	902000000	Outils à couper, à dénuder et à sertir, Outil de sertissage pour embouts, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Sertissage trapézoïdal	
GTIN (EAN)	4008190067267		
Qté.	1 ST		

Valise



- Corps de la valise en polypropylène incassable
- Rangement mobile et pratique sous un encombrement réduit
- Avec deux fermetures coulissantes solides
- Les coffrets et les valises d'assortiment peuvent être mis debout et ne glissent pas s'ils sont empilés
- Peuvent être sous-divisés en utilisant des inserts

Informations générales de commande

Type	KOFFER PSC4-01	Version	
Référence	902886000	Outils, Caisnes d'assortiment	
GTIN (EAN)	4032248304608		
Qté.	1 ST		