

## CRIMP-SET PZ 50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Kits de sertissage

### Informations générales de commande

Version	Assortiment de sertissage, Pince à sertir: PZ 50, Outil à dénuder: AM 25, Plage de sertissage, min.: 25, Couleur: Weidmüller
Référence	<a href="#">9028850000</a>
Type	CRIMP-SET PZ 50
GTIN (EAN)	403224838405 1
Qté.	1 Pièce
Emballage	Boîte plastique

## CRIMP-SET PZ 50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	261 mm	Profondeur (pouces)	10.2756 inch
Hauteur	57 mm	Hauteur (pouces)	2.2441 inch
Largeur	338 mm	Largeur (pouces)	13.3071 inch
Poids net	1759.55 g		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## Classifications

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

## Caractéristiques techniques

Description de l'article	Set incluant outil à sertir jusqu'à 50 mm <sup>2</sup> , outil à dénuder et embouts selon d'autres codes de couleur
--------------------------	---

## Assortiments

Plage de sertissage, max.	50 mm <sup>2</sup>	Plage de sertissage, min.	25 mm <sup>2</sup>
Emballage	Boîte plastique	Outil à dénuder	AM 25
Pince à sertir	PZ 50	Couleur	Weidmüller
Nombre d'AEH	200 pcs.		

## CRIMP-SET PZ 50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Outils



Outils à dénuder pour câbles ronds avec isolant PVC

### Informations générales de commande

Type	AM 25	Version	
Référence	<a href="#">9001540000</a>		Outils, Outils à dénuder
GTIN (EAN)	4008190138271		
Qté.	1 ST		

### Crimping tools



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

### Informations générales de commande

Type	PZ 50	Version	
Référence	<a href="#">9006450000</a>		Presse, Outil de sertissage pour embouts, 25mm <sup>2</sup> , 50mm <sup>2</sup> , Sertissage à empreintes
GTIN (EAN)	4008190095796		
Qté.	1 ST		

### Section nominale du conducteur 35,0 mm<sup>2</sup>



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

### Informations générales de commande

Type	H35,0/30D 16 R	Version	
Référence	<a href="#">9019310000</a>		Embout, Norme, 19 mm, 16 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190102234		
Qté.	50 ST		


## CRIMP-SET PZ 50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Conductor nom. cross-section 50mm<sup>2</sup>



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

### Informations générales de commande

Type	H50,0/36D BL	Version	
Référence	<a href="#">9019340000</a>	Embout, Norme, 26 mm, 20 mm, bleu	
GTIN (EAN)	4008190067632		
Qté.	50 ST		

### Section nominale du conducteur 25,0 mm<sup>2</sup>



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

Type	H25,0/30T SW	Version	
Référence	<a href="#">9021190000</a>	Embout, Norme, 18 mm, 16 mm, noir	
GTIN (EAN)	4008190115166		
Qté.	50 ST		
Type	H25,0/36T SW	Version	
Référence	<a href="#">9021200000</a>	Embout, Norme, 24 mm, 22 mm, noir	
GTIN (EAN)	4008190055400		
Qté.	50 ST		