


H1,5/16D ZH SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Version	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, noir
Référence	9037470000
Type	H1,5/16D ZH SW
GTIN (EAN)	4008190493042
Qté.	500 Pièce
Emballage	en vrac

H1,5/16D ZH SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conformance

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E499744

Dimensions et poids

Poids net 0.16 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts doubles, couleur noire	Version	Embout double
--------------------------	--------------------------------	---------	---------------

Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1) 2.2 mm	Longueur de la surface des contacts (L2) 8 mm
Largeur de la collerette (B) 3.6 mm	Hauteur de la collerette (A) 6.5 mm
Épaisseur de la collerette plastique (S2) 0.3 mm	L1 en mm 16.00 mm
Section de raccordement du conducteur, AWG 16 AWG, max.	Épaisseur des douilles métalliques (S1) 0.15 mm
Longueur de dénudage 11 mm	Section de raccordement du conducteur 1.5 mm ²
Couleur DIN	

Dessins

Dessin

