


### H1,5/26D ZH SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

#### Informations générales de commande

Version	Embout, Embout double, 21 mm, 18 mm, noir
Référence	<a href="#">9037490000</a>
Type	H1,5/26D ZH SW
GTIN (EAN)	4008190493066
Qté.	100 Pièce
Emballage	en vrac

## H1,5/26D ZH SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Agréments

#### Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Site Web UL</a>
Nº de certificat (cULus)	E499744

### Dimensions et poids

Poids net	0.26 g
-----------	--------

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

### Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts doubles, couleur noire	Version	Embout double
--------------------------	--------------------------------	---------	---------------

### Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1)	2.2 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	18 mm
Largeur de la collerette (B)	3.6 mm	Hauteur de la collerette (A)	6.5 mm
Epaisseur de la collerette plastique (S2)	0.3 mm	L1 en mm	26.00 mm
Section de raccordement du conducteur, AWG 16 AWG, max.		Epaisseur des douilles métalliques (S1)	0.15 mm
Longueur de dénudage	21 mm	Section de raccordement du conducteur	1.5 mm <sup>2</sup>
Couleur	DIN		

## H1,5/26D ZH SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Dessin

