

H2,5/19D ZH BL


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- en vrac en sachet plastique
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Version	Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, bleu
Référence	9037500000
Type	H2,5/19D ZH BL
GTIN (EAN)	4008190493073
Qté.	500 Pièce
Emballage	en vrac

H2,5/19D ZH BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E499744

Dimensions et poids

Poids net 0.29 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts doubles, couleur bleue	Version	Embout double
--------------------------	--------------------------------	---------	---------------

Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1) 2.8 mm	Longueur de la surface des contacts (L2) 10 mm
Largeur de la collerette (B) 4.5 mm	Hauteur de la collerette (A) 8 mm
Épaisseur de la collerette plastique (S2) 0.4 mm	L1 en mm 19.00 mm
Section de raccordement du conducteur, AWG 14 AWG, max.	Épaisseur des douilles métalliques (S1) 0.15 mm
Longueur de dénudage 13 mm	Section de raccordement du conducteur 2.5 mm ²
Couleur DIN	

Dessins

Dessin

