


H16,0/38D ZH BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Embout, Embout double, 29 mm, 25 mm, bleu |
| Référence | 9037600000 |
| Type | H16,0/38D ZH BL |
| GTIN (EAN) | 4008190493196 |
| Qté. | 50 Pièce |
| Emballage | en vrac |

H16,0/38D ZH BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E499744

Dimensions et poids

Poids net 1.64 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------|---------|---------------|
| Description de l'article | Embouts doubles, couleur bleue | Version | Embout double |
|--------------------------|--------------------------------|---------|---------------|

Embouts

| | | | |
|--|--------|--|--------------------|
| Diamètre de la surface des contacts (D1) | 8.3 mm | Longueur de la surface des contacts (L2) | 25 mm |
| Largeur de la collerette (B) | 9.5 mm | Hauteur de la collerette (A) | 17.2 mm |
| Épaisseur de la collerette plastique (S2) | 0.6 mm | L1 en mm | 38.00 mm |
| Section de raccordement du conducteur, AWG 6 AWG, max. | | Épaisseur des douilles métalliques (S1) | 0.3 mm |
| Longueur de dénudage | 29 mm | Section de raccordement du conducteur | 16 mm ² |
| Couleur | DIN | | |

Dessins

Dessin

