

H2,5/21T ZH GR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- en vrac en sachet plastique
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Version	Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, gris
Référence	9037650000
Type	H2,5/21T ZH GR
GTIN (EAN)	4008 190493356
Qté.	100 Pièce
Emballage	en vrac

H2,5/21T ZH GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E499744

Dimensions et poids

Poids net	0.3 g
-----------	-------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts doubles, couleur grise	Version	Embout double
--------------------------	--------------------------------	---------	---------------

Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1)	2.8 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	12 mm
Largeur de la collerette (B)	4.5 mm	Hauteur de la collerette (A)	8 mm
Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0.4 mm	L1 en mm	21.00 mm
Section de raccordement du conducteur, AWG 14 AWG, max.		Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0.15 mm
Longueur de dénudage	15 mm	Section de raccordement du conducteur	2.5 mm ²
Couleur	Telemecanique		

Dessins

Dessin

