H6,0/29T ZH GN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Version	Embout, Embout double, 24 mm, 18 mm, vert
Référence	9037700000
Туре	H6,0/29T ZH GN
GTIN (EAN)	4008190493509
Qté.	100 Pièce
Emballage	en vrac

H6,0/29T ZH GN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments		
Agréments	C ULUS USTED Pending	
ROHS	Conforme	
UL File Number Search	Site Web UL	
Nº de certificat (cULus)	E499744	
·		

Dimensions et poids

Poids net	0.76 a

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 6.0	EC00005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts doubles, couleur	Version	Embout double
	verte		

Embouts

Diamètre de la surface des conta	acts (D1)4.5 mm	Longueur de la surface des contac	cts (L2) 18 mm
Largeur de la collerette (B)	6.2 mm	Hauteur de la collerette (A)	11.4 mm
Epaisseur de la collerette plastiq	ue (S2) 0.5 mm	L1 en mm	29.00 mm
Section de raccordement du cor AWG, max.	nducteur,AWG 10	Epaisseur des douilles métalliques	s (S1) 0.2 mm
Longueur de dénudage	24 mm	Section de raccordement du conducteur 6 mm²	
Couleur	Telemecanique		

Niveau du catalogue / Dessins

H6,0/29T ZH GN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin

