


H6,0/29T ZH GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Embout, Embout double, 24 mm, 18 mm, vert |
| Référence | 9037700000 |
| Type | H6,0/29T ZH GN |
| GTIN (EAN) | 4008 190493509 |
| Qté. | 100 Pièce |
| Emballage | en vrac |

H6,0/29T ZH GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E499744

Dimensions et poids

Poids net 0.76 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------|---------|---------------|
| Description de l'article | Embouts doubles, couleur verte | Version | Embout double |
|--------------------------|--------------------------------|---------|---------------|

Embouts

| | | | |
|---|---------------|--|-------------------|
| Diamètre de la surface des contacts (D1) | 4.5 mm | Longueur de la surface des contacts (L2) | 18 mm |
| Largeur de la collerette (B) | 6.2 mm | Hauteur de la collerette (A) | 11.4 mm |
| Épaisseur de la collerette plastique (S2) | 0.5 mm | L1 en mm | 29.00 mm |
| Section de raccordement du conducteur, AWG 10 AWG, max. | | Épaisseur des douilles métalliques (S1) | 0.2 mm |
| Longueur de dénudage | 24 mm | Section de raccordement du conducteur | 6 mm ² |
| Couleur | Telemecanique | | |

Dessins

Dessin

